


Übersicht montierbare O-Ringe AUßENMONTAGE, NBR 70 Shore



RANDBEDINGUNGEN:		
Druck:	6 bar	
Dichtungsmaterial:	NBR, 70 Shore A	


Eine Montage bis zu einer Montagetiefe von 20mm, wird mit Std.-Montagefinger empfohlen! 	Eine Montage wird generell mit Segment-backen_AM empfohlen! 

Abmessung Dichtung	max. Außen-Ø der Welle	Montagetiefe 20	Montagetiefe 30	Montagetiefe 40	Montagetiefe 50	Montagetiefe 60	Montagetiefe 80		
		i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.		
Ø 5 x 1	7,1 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	Sonder	---
Ø 5 x 2	9,1 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	n.i.O.	Sonder	---
Ø 5 x 3	11,1 mm	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	---	---
Ø 5 x 4	13,1 mm	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	---	---
Ø 10 x 1	12,2 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 113	---
Ø 10 x 2	14,2 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 10 x 3	16,2 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 10 x 4	18,2 mm	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	---	---
Ø 15 x 1	17,3 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 113	---
Ø 15 x 2	19,3 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 15 x 3	21,3 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 15 x 4	23,3 mm	i.O.	i.O.	i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	6x 304 116	---
Ø 20 x 1	22,4 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 113	---
Ø 20 x 2	24,4 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 20 x 3	26,4 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 20 x 4	28,4 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 116	---
Ø 25 x 1	27,5 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 113	---
Ø 25 x 2	29,5 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 25 x 3	31,5 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 25 x 4	33,5 mm	i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	6x 304 116	---
Ø 30 x 1	32,6 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 113	---
Ø 30 x 2	34,6 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 30 x 3	36,6 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 30 x 4	38,6 mm	i.O.	i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	n.i.O.	6x 304 116	---
Ø 35 x 1	37,7 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 113	---
Ø 35 x 2	39,7 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 35 x 3	41,7 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 35 x 4	43,7 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	n.i.O.	6x 304 116	---
Ø 40 x 1	42,8 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 113	---
Ø 40 x 2	44,8 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 40 x 3	46,8 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 40 x 4	48,8 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	n.i.O.	6x 304 116	---
Ø 45 x 1	47,9 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 113	---
Ø 45 x 2	49,9 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 45 x 3	51,9 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 45 x 4	53,9 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	n.i.O.	n.i.O.	6x 304 116	---

Übersicht montierbare O-Ringe AUßENMONTAGE, NBR 70 Shore



RANDBEDINGUNGEN:	
Druck:	6 bar
Dichtungsmaterial:	NBR, 70 Shore A

Eine Montage bis zu einer Montagetiefe von 20mm , wird mit Std.-Montagefinger empfohlen!		Eine Montage wird generell mit Segment-backen_AM empfohlen!	
---	---	---	---

Abmessung Dichtung	max. Außen-Ø der Welle	Montagetiefe 20	Montagetiefe 30	Montagetiefe 40	Montagetiefe 50	Montagetiefe 60	Montagetiefe 80		
		i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.	i.O. / n.i.O.		
Ø 50 x 1	53,0 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	---	Segmentbacke_AM, => auf Anfrage, Sonder!
Ø 50 x 2	55,0 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 50 x 3	57,0 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 50 x 4	59,0 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	n.i.O.	6x 304 116	---
Ø 55 x 1	58,1 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	---	Segmentbacke_AM, => auf Anfrage, Sonder!
Ø 55 x 2	60,1 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 114	---
Ø 55 x 3	62,1 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 55 x 4	64,1 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	n.i.O.	n.i.O.	6x 304 116	---
Ø 60 x 1	63,2 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	---	Segmentbacke_AM, => auf Anfrage, Sonder!
Ø 60 x 2	65,2 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	---	Segmentbacke_AM, => auf Anfrage, Sonder!
Ø 60 x 3	67,2 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	6x 304 115	---
Ø 60 x 4	69,2 mm	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	n.i.O.	6x 304 116	---

1. Alle O-Ringe mit Durchmesser (d₁) größer als Ø 60 mm => Auf Anfrage!
2. Alle O-Ringe mit Schnurstärken (d₂) größer als Ø 4 mm => Auf Anfrage!
3. Zwischengrößen von O-Ringen können interpoliert werden!
4. Größere Montagetiefen auf Anfrage!
5. Andere O-Ring Werkstoffe als NBR 70 Shore auf Anfrage!
6. Andere Dichtungen z.B. Quadringe, Flachdichtungen, etc. auf Anfrage!
7. Für die Außenmontage werden sechs Stück Montagefinger_Außen MFA bzw. sechs mal die Baugruppe Segmentbacke_Außen SBA und Haltebacke_Außen HBA benötigt!
(vgl. Übersicht Aufsatzbacken ORG 85)