


Übersicht Aufsatzbacken ORG 85



Standard Aufsatzbacken für die Außenmontage:







Mit Std.-Finger montierbare O-Ringe:
von Ø10 - Ø60mm
(Abhängig von der Schnurstärke)

Montagetiefe:
20mm




Teile-Nummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Beschreibung
304113	AS-MFA D2 0,5-1,0 ORG 85	AS MONTAGEFINGER AUSSSEN	MFA für Schnurstärke 0,5 - 1,0mm / Montagetiefe: 20mm
304114	AS-MFA D2 1,0-2,0 ORG 85	AS MONTAGEFINGER AUSSSEN	MFA für Schnurstärke 1,0 - 2,0mm / Montagetiefe: 20mm
304115	AS-MFA D2 2,0-3,0 ORG 85	AS MONTAGEFINGER AUSSSEN	MFA für Schnurstärke 2,0 - 3,0mm / Montagetiefe: 20mm
304116	AS-MFA D2 3,0-4,0 ORG 85	AS MONTAGEFINGER AUSSSEN	MFA für Schnurstärke 3,0 - 4,0mm / Montagetiefe: 20mm


Sonder Aufsatzbacken für die Außenmontage:

	
Anzahl der benötigten SBA: 6 Stück	Anzahl der benötigten SBA: 6 Stück
Segmentbacke Außenmontage (SBA)	Haltebacke Außenmontage (HBA)

	
Zusammenbau SBA mit HBA Anzahl der benötigten Baugruppen (SBA mit HBA): 6 Stück	SBA mit HBA montiert auf ORG 85

Sonder Aufsatzbacken für die Innenmontage:

		 Anzahl der benötigten HBI: 3 Stück (kann genauso aussehen wie HBA!)
Montagefinger Innenmontage (MFI)	Segmentbacke Innenmontage (SBI)	Haltebacke Innenmontage (HBI)



Sonder Aufsatzbacken für die Innenmontage:

