



Superior Clamping and Gripping



Produktinformation

Sensortester SST

Flexibel. Produktiv. Einfach.

Sensortester SST

Der Sensortester SST ermöglicht das schnelle Testen und Einstellen von induktiven Sensoren, Magnetschaltern und Reed-Kontakten. Die notwendige Energie wird von einer 9-V-Blockbatterie zur Verfügung gestellt.

Einsatzgebiet

Sensorprüfung und Einstellung des Schaltpunktes
(Sensorjustage)

Vorteile – Ihr Nutzen

Optische und akustische Signalmeldung für einfache Funktionskontrolle und Einstellung

Für 2- und 3-Leiter-DC-Technik somit Reed-Kontakte, kapazitive und induktive Sensoren anschließbar

Prüfung ohne Demontage der Sensoren möglich für kurze Wartungszeiten

Anschlüsse für M8 und M12 oder offene Kabelenden möglich
passend für alle SCHUNK Sensoren

PNP- und NPN-Sensoren prüfbar

Betriebsspannung mit 9-V-Blockbatterie für mobilen Einsatz

Automatische Abschaltfunktion für erhöhte Batterielebensdauer



Optionen und spezielle Informationen

Beachten Sie, dass stets nur ein SST-Eingang (M8 oder M12 oder Kabelklemmeingang) gleichzeitig benutzt werden kann.

Wenn sich der Kippschalter auf der Seite des Aufklebers (Typenschild) befindet, dann ist PNP gewählt, ansonsten NPN.

Der Sensortester erfüllt die IP Schutzklasse IP00.

Anwendungsbeispiel



① Sensor-Tester SST

② Induktive Näherungsschalter IN 80

SCHUNK bietet mehr ...

Die folgenden Komponenten machen das Produkt noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.



Sensor RMS 22



Sensor MMS 22



Sensor IN ...



Induktiver
Näherungsschalter

① Weitergehende Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den folgenden Produktseiten oder unter schunk.com.




Technische Daten

Bezeichnung	SST
Ident.-Nr.	0301400
Anschluss 1	M8x1
Anschluss 2	M12x1
Anschluss 3	Direktklemmung
Gehäusematerial	Kunststoff
Batterie	9V Blockbatterie 6LR61

❗ Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

Hauptansicht SST



- | | |
|---------------------|------------------------------|
| ⑥⑤ Kabeldurchmesser | ⑨① EIN-Taster |
| ⑦⑤ Kabellänge | ⑨② PNP/NPN-Umschalter |
| ⑦⑥ LED | ⑨③ Spannungsversorgung UB/1 |
| ⑨① Signal/4 | ⑨④ Spannungsversorgung GND/3 |
- ① Spannungsversorgung 9 V DC (Blockbatterie Typ LR 61)



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

