



Superior Clamping and Gripping



Information sur le produit

Testeur de détecteur SST

Flexible. Productif. Simple.

Testeur de détecteur SST

Le testeur de détecteur SST permet de contrôler et de régler rapidement des détecteurs inductifs, magnétiques et à contact Reed. L'alimentation nécessaire est fournie par une pile de 9 V.

Domaines d'application

Test du détecteur et réglage du point de commutation
(calibrage du détecteur)

Avantages – Vos bénéfices

Signal visuel et sonore pour un contrôle de fonctionnement et un réglage simples

Pour les détecteurs 2 et 3 fils à CC permettant le raccordement de détecteurs à contact Reed, capacitifs et inductifs

Possibilité de contrôle sans démontage des détecteurs pour interventions de maintenance rapides

Possibilité de raccordement M8, M12 ou de fils dénudés adapté pour tous les détecteurs SCHUNK

Possibilité de contrôler des détecteurs PNP et NPN

Alimentation fournie par une pile 9 V pour utilisation mobile

Fonction d'arrêt automatique pour prolonger la durée de vie de la pile



Options et informations particulières

Vous remarquerez qu'une seule entrée SST (M8 ou M12 ou entrée de serre-câble) ne peut être utilisée à la fois.

Si l'interrupteur à bascule se trouve du côté de l'autocollant (plaque signalétique) alors le détecteur est en mode PNP. Dans le cas contraire, NPN est sélectionné.

Le testeur à capteurs est conforme à la classe de protection IP00.

Exemple d'application



① Testeur de détecteur SST

② Détecteurs de proximité inductifs
IN 80

SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Capteur RMS 22



Détecteur MMS 22



Détecteur IN ...



Détecteurs de
proximité inductifs

① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.




Caractéristique techniques

Description	SST
ID	0301400
Connexion 1	M8x1
Connexion 2	M12x1
Connexion 3	Bridage direct
Matériau du corps	Plastique
Batterie	Bloc de pile de 9 V 6LR61

❗ Pile non comprise dans l'étendue de la livraison

Vue principale SST



- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| ⑥⑤ Diamètre de câble | ⑨① Bouton MARCHE |
| ⑦⑤ Longueur de câble | ⑨② Dispositif de commutation PNP/ NPN |
| ⑦⑥ LED | ⑨③ Alimentation en tension UB/1 |
| ⑨① Signal/4 | ⑨④ Alimentation en tension GND/3 |

① Alimentation 9 V CC (pile type LR 61)



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

