



Superior Clamping and Gripping



Información sobre el producto

Carcasa ajustable NHG

Fácil montaje. Robusto. Productivo.

Alojamientos regulables NHG

Las carcasas ajustables, permiten fijar la posición del sensor una sola vez. Si se cambia de sensor, la posición del mismo se mantiene.

Campo de aplicación

Aplicación universal en la detección de módulos de automatización con detectores de proximidad

Ventajas y beneficios

El ajuste sólo se efectúa una vez permitiendo el recambio rápido del sensor, sin tener que recalibrarlo

Material resistente a la corrosión Para una larga vida útil


Sensores protegidos contra impactos evita el deterioro mecánico



Opciones e información especial

Aptos para sensores de SCHUNK: los sensores IN inductivos de SCHUNK pueden utilizarse de forma óptima con este accesorio.

Ejemplo de aplicación



① Gripper angular de 2 dedos
PWG-plus

② Alojamientos regulables NHG

SCHUNK le ofrece más...

Estos componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto. La integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y producción controlada.



Sensor IN ...



Cables de sensor



Tester de sensores SST



Distribuidor de
sensores


① Encontrará más información sobre estos productos en las siguientes páginas o en www.schunk.com.



Datos técnicos

Denominación		NHG 5	NHG 8
ID		9646006	9646007
Ø de sensor apropiado		M5	M8
Longitud mín. del sensor	[mm]	24.5	31.5
Longitud máx. del sensor	[mm]	28.5	35.5
Peso	[kg]	0.006	0.008
Material		Acero	Acero


Vista principal NHG 5



70 Tamaño de llave

90 El anillo de acoplamiento está ranurado para poder acoplar el cable.


Vista principal NHG 8



70 Tamaño de llave


90 El anillo de acoplamiento está ranurado para poder acoplar el cable.

Montaje NHG 5



El diagrama muestra la preparación del montaje del alojamiento de ajuste NHG y un sensor IN inductivo.

Montaje NHG 8



El diagrama muestra la preparación del montaje del alojamiento de ajuste NHG y un sensor IN inductivo.



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

