



Superior Clamping and Gripping



Información sobre el producto

Elemento de fijación Elemento de centrado

Elemento de centrado

Elemento de fijación

Preciso. Compacto. Fácil montaje.

Elementos de centrado ZHU ZH RMZ LMZL

Los casquillos de centrado sirven para el centrado entre dos elementos. En pinzas SCHUNK esto sucede con frecuencia entre la placa de atornillado y la pinza o entre la pinza y los dedos prensores.

Campo de aplicación

Tareas de centrado variable para módulos de agarre y giratorios, así como para módulos lineales.

Ventajas y beneficios

Ahorro de espacio para pinzas pequeñas y compactas


Preciso para una máxima repetibilidad

económico para minimizar los costes

Montaje sencillo y rápido



Aplicaciones



① Casquillos de centraje ZHU

② Gripper paralelo de 2 dedos PGN-plus

SCHUNK le ofrece más...

Estos componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto. La integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y producción controlada.



Gripper paralelo de 2 dedos PGN-plus



Unidad de giro plana SRU-plus




Placa adaptadora

① Encontrará más información sobre estos productos en las siguientes páginas o en www.schunk.com.

Elemento de centrado ZHU

Elemento de fijación




Datos técnicos

Denominación		ZH 500	ZH 600	ZH 700	ZHU 2	ZHU 2,5	ZHU 3
ID		0313399	0313367	0313368	9941547	9941628	9941629
Ø D	[mm]	5	6	7	2	2.5	3
Ø d	[mm]	3.2	4.4	5.4	1.3	1.7	2.1
H	[mm]	2.5	2.5	2.5	1.95	1.95	1.95

Denominación		ZHU 3,5	ZHU 4	ZHU 5	ZHU 6	ZHU 8	ZHU 10
ID		9939947	9939376	9939377	9939384	9939378	9939379
Ø D	[mm]	3.5	4	5	6	8	10
Ø d	[mm]	2.1	2.6	3.1	4.1	5.1	6.2
H	[mm]	2.95	3.95	4.35	5.35	5.35	6.65

Denominación		ZHU 12	ZHU 14	ZHU 16	ZHU 22	ZHU 28
ID		9939380	9939381	9939382	9939383	9941220
Ø D	[mm]	12	14	16	22	28
Ø d	[mm]	8.2	10.2	12.2	16.2	21
H	[mm]	6.65	8.6	8.6	13.6	17.6

Vista principal ZHU




90 $\varnothing 1,3 - \varnothing 8,2$

91 $\varnothing 10,2 - \varnothing 21$

Encontrará las dimensiones variables en la tabla de datos técnicos.

Elemento de centrado RMZ


Elemento de fijación



Datos técnicos

Denominación		RMZ 12	RMZ 50	RMZ 110	RMZ 200
ID		0313360	0313361	0313362	0313363
∅ D	[mm]	20.03	14.03	16.03	20.03
H	[mm]	0.7	2	2	2


Vista principal RMZ



Encontrará las dimensiones variables en la tabla de datos técnicos.

Elemento de centrado LMZL


Elemento de fijación



Datos técnicos

Denominación		LMZL 50	LMZL 100
ID		0314211	0314212
A	[mm]	40	55
B	[mm]	3	5
C	[mm]	15	18
D	[mm]	18	26

Vista principal LMZL



Encontrará las dimensiones variables en la tabla de datos técnicos.



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

