



Ident-Nr. 0302070



A circle containing the numbers 1, 3, and 4. The number 4 is at the top, 1 is on the left, and 3 is on the right.



Stahl nichtrostend
5 Nm / 10 Nm
PBT
51,5 mm
Kabel mit Steckverbinder
PUR
3,1 mm
LiFY11Y-O
0,30 m
M08x1-S49
BKS-B 48
BKS-B 49
BKS-S 48
BKS-S 49

Schutzart nach IEC 60529
Schutzklasse
Schockbeanspruchung
Schwingbeanspruchung
Verschmutzungsgrad

Zulassungen

CE

Werte bezogen auf axiale Annäherung von St 37. Für andere Werkstoffe gelten Korrekturfaktoren.

Grundnorm IEC 60947-5-2

IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-7
BWN PR44



SCHUNK GmbH & Co. KG • Bahnhofstr. 106-134 • D-74348 Lauffen/N. • Tel.07133/103-0 • Fax 07133/103-189 E-Mail:greifer@schunk.de • Internet:www.schunk.de