

Produkt



Nr. 1 Position:

- ✓ XXX

Produktmerkmale

Alleinstellungsmerkmale:

- ✓ Betätigung des Gesamtsystems über nur eine Stellschraube

Weitere Produktmerkmale:

- ✓ Große Durchgangsbohrung
- ✓ Formschlüssige Verriegelung mit Selbsthemmung
- ✓ Höchste Zentriergenauigkeit durch patentierten Flexkegel
- ✓ Höchste Einzugskraft durch patentierten Eil- und Krafthub
- ✓ Für Kraft als auch Handspannfutter geeignet
- ✓ Nachrüstbar auf fast allen Drehmaschinen

Markt und Wettbewerb

Hauptwettbewerber

Hainbuch

Vorteile gegenüber Wettbewerb:

- ✓ Keine Verdrehung des Futters nötig
- ✓ Nur eine Betätigungsschraube
- ✓ geringe Bauhöhe

Wirtschaftlichkeit / Kundennutzen

- ✓ Sicherheit durch Selbsthemmung
- ✓ Kaum Einschränkung in der Durchgangsbohrung
- ✓ Volle Futterbetätigungskraft und Drehzahl weiterhin nutzbar
- ✓ Eindeutige Erkennung des Spannzustands



Mit Pioniergeist und Perfektion setzen wir weltweit Maßstäbe!

Technische Daten / Funktionen

Technische Basisdaten:

- ✓ Baugröße: A8, A11 und A15
- ✓ Baugröße A8 für Futter bis inkl. $\varnothing 260$
- ✓ Baugröße A11 für Futter $\varnothing 315$ bis $\varnothing 400$
- ✓ Baugröße A15 für Futter $\varnothing 400$ bis $\varnothing 500$
- ✓ Max. Betätigungskraft: entsprechend Futter
- ✓ Max. Drehzahl: entsprechend Futter
- ✓ Betätigungsmoment A8: 100 Nm
- ✓ Betätigungsmoment A11: 150 Nm
- ✓ Betätigungsmoment A15: 200 Nm

Branchen und Einsatzgebiete

Anwendungen

- ✓ Passend auf nahezu allen Drehmaschinen
- ✓ Passend für Hand- und Kraftspannfutter

Zusatzinfos

- ✓ **Preis xxx**
- xxx

Schnittbild

