

Maschinenauswahlliste - Gildemeister



Maschinenhersteller	Maschinentyp	Drehfutterauswahl / Typ	Paket Id-Nr. inkl. Adapter und Flansch	Größe Spindeldurchlass
Gildemeister	CTX 310 ECO *	ROTA THW plus 185 Z140 M60	88037770	52 mm
Gildemeister	CTX 310 ECO *	ROTA THW plus 215 Z140 M60	88037772	52 mm
Gildemeister	CTX 310 ECO **	ROTA THW plus 185 Z140 M74	88037773	67 mm
Gildemeister	CTX 310 ECO **	ROTA THW plus 215 Z140 M60	88037774	67 mm
Gildemeister	CTX 450 ECO	ROTA THW plus 215 Z170 M85	88037775	67 mm
Gildemeister	CTX 450 ECO	ROTA THW plus 260 Z170 M85	88037682	67 mm
Gildemeister	CTX 510 ECO	ROTA THW plus 260 Z220 M95	88037762	77 mm
Gildemeister	CTX 510 ECO	ROTA THW plus 315 Z220 M95	88037764	77 mm
Gildemeister	CTX 510 ECO	ROTA THW plus 260 Z220 M97	88037765	77 mm
Gildemeister	CTX 510 ECO	ROTA THW plus 315 Z220 M97	88037766	77 mm
Gildemeister	CTX 650 ECO	ROTA THW plus 260 Z220 M114	88037767	104 mm
Gildemeister	CTX 650 ECO	ROTA THW plus 315 Z220 M114	88037768	104 mm
Gildemeister	CTX 650 ECO	ROTA THW 400 Z220 M114	88037769	104 mm

Zusatz: Angaben ohne Gewähr. Im Bestellfall muss eine Maschinenspindelzeichnung zur Prüfung der Kompatibilität mitgeschickt werden.

* Stange: 52 mm

** Stange: 65 mm