


Elektronischer Magnetschalter Baureihe E22

Type **MMS 22-A-05V-M08**

Ident.-Nr. **0315805**



Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-7

Elektrische Daten		
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	U_B	5 VDC + 10 %
Spannungsausgang		0 – 5 V
Linearitätsfehler		max. ± 10 % vom Endwert (5 V), UB und Temperatur konstant (MPG + 32)
Temperaturfehler		max. ± 2 % UB konstant
Wiederholgenauigkeit	R	≤ 2 % vom Endwert (5 V), UB und Temperatur konstant
Leerlaufstrom	I_0	< 6 mA (< 10 mA im Teachmodus)
Gebrauchskategorie		DC 12
Restwelligkeit		≤ 2 % V_{SS}
Analogausgang		dauerkurzschluss- u. überlastfest
Verpolschutz		über kodierten Steckverbinder

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	nach EN 60947-5-7
---	-------------------

Mechanische Daten	
Gehäuse	GV-5H (PA), schwarz
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +55 °C
Schutzart	IP 67 nach IEC 529, EN 60529 (nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Funktionsanzeige	LED gelb
Anschlussart	Kabel, PUR-Mantel, grau, geschirmt; mit Buchse M8
Zubehör	1 x Gewindestift M2 x 3, DIN 913 1 x Winkelschraubendreher 1 x Programmierwerkzeug magnetisch 1 x Einbau- und Betriebshinweise

EG-Konformität	nach Richtlinie 2004 / 108 / EC
-----------------------	---------------------------------

Bemerkungen	
Interne-Type	MEK-E22A5/H50-KL0,3S8
Interne-Nummer	6470081167