

Datenblatt ADDUCO



Die Hydro-Dehnspannmutter ADDUCO wurde gezielt für die präzise axiale Kraftübertragung als Plananlagenspannung von Wälzfräsern, Schneidrädern sowie Wellen- und Achsverbindungen entwickelt.

Im Gegensatz zu konventionellen Spannmuttern wird die ADDUCO mit nur einer Spannschraube betätigt. Die ADDUCO lässt sich mühelos nach dem Entspannen vom Dorn drehen. Die rein axial wirkende Kraft wird über eine Spannkraftanzeige indiziert.

Technische Daten

Typ	DK92-Z132	DK92-Z032	DK92-Z040
Ident-Nr.	20063105	20059705	20063134
Gewindegröße	M27 x 1.5-LH	M30 x 1.5-LH	M36 x 2-LH
Anlagefläche Ringkolben	Ø 52 / Ø 45.5	Ø 52 / Ø 45.5	Ø 50.5 / Ø 57
Außen-Ø [D]	77 mm	77 mm	82 mm
Länge [L]	35 mm	35 mm	35 mm
max. Spannkraft	60 kN	60 kN	80 kN
max. Anzugsmoment Betätigungsschraube	ca. 12 Nm		
Anzugsmoment Ringkolben auf Gegenanlage	2 Nm		
max. Drehzahl	6000 min ⁻¹		
Betriebstemperatur	+ 20 °C bis + 40 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	20 - 80 %		
Gewicht	< 1 kg		

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 12 Monate ab Lieferdatum bzw. 500 Spannzyklen. Regelmäßiges Nachfetten der Spannschraube sollte gewährleistet sein!



Zubehör

Gelenkhakenschlüssel

Ident-Nr. 9966296



Knarre

Ident-Nr. 9955348




Schraubendrehereinsatz


Ident-Nr. 9966291



Zeichnung zu DK92-Z132



Zeichnung zu DK92-Z032



Zeichnung zu DK92-Z040

