


Produktübersicht SCHUNK – ZIMMER



PGN-plus(-P)

GPP

40

5003

50

5004

64

5006

80

5008

100

5010

125

5013

160

5016

200

5025

240

5030

300

5035

380

5045

Bauart

GPP	PGN-plus / PGN-plus-P
GPD	PZN-plus
GPW	PWG-plus

Serie

Hub / Baugröße

Variante

Zimmer	SCHUNK
N	-1
NC	-1-AS
N0	-1-IS
S	-2
SC	-2-AS
SO	-2-IS

IO-Link

-IL integrierte Ventile über IO-Link ansteuerbar (nur bei Greifern mit IO-Link)

Option

Zimmer	Beschreibung	SCHUNK
00	Basisausführung (IP64 und korrosionsschutzgeschützt)	-SD und -K
10	integrierte Ventile	kein Standardprodukt
20	bis 130°C	-V
21	IP 67	DPG-plus
24	bis 130°C und IP 67	DPG-plus ...-V
	höhere Greifkraft	-KVZ (nicht bei PGN-plus-P)
	höhere Genauigkeit	-P
	für explosionsgefährdete Umgebung	-EX
AL	kostenoptimierte Variante	JGP

Version (aktuell ohne Bedeutung)

GPP 5 006 NC - IL - 00 - A

Interner Gebrauch – internal use – Interner Gebrauch – internal use – Interner Gebrauch – internal use