



Kontrollmasse



Änderungen

Index u.
NummerDatum
Name

Gehäuse

Laenge s =	5m	10m	15m	20m
ID	0306475	0306476	0306477	0306478

Rundstecker 08pol. BU/ÜW

Binder Serie 713

6 pol.Phoenix Leiterplattensteckverbindinder

FK-MC 0,5/6-ST-2,5

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH						Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1							
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel						Oberflaechen DIN EN ISO 1302				≡0.1		Kanten DIN ISO 13715					
0.5 -6	6 -30	30 -120	120 -400	400 -1000	1000 -2000						0.05						
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2												
Verantwortliche Abteilung Entw. Greifsysteme		Technische Referenz Kupsch, A.		Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (§§1 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und §823 ff. B.G.B.)						Abmessungen: - Mat: - Lif12YD11Y 4x(2x0,25D)		Massstab 1:1					
Erstellt von Blommer, H.		Erstellt am 02.08.2016		Titel, zusätzlicher Titel Geberleitung Greifsystem EGN/EZN mit ECM Torsion				Dokumentenart Einzelteilzeichnung		Dok.-Status							
Geprueft von -		Geprueft am -						Kunde SCHUNK		Kunden-Nr. 769251							
Freigegeben von Preyl, D.		Freigegeben am 10.08.2016						Ersetzt durch -		Masse/kg ca.		Oberfl./dm2 ca.					
						Ident.-Nr. 0306475				Ersatz fuer -		Aehnlich zu -					
						Zg.-Nr. 3 04308 62 4 46				version revision-iteration		Ausgabedatum 02.08.2016		Blattgr. DIN A4		Spr. DE	
														Blatt 1/1			