




Kontrollmasse
~~A~~ ~~B~~ ~~C~~ ~~D~~ ~~E~~

Änderungen

Index u.
Nummer

Datum
Name



08pol. Rundstecker
Binder Serie 713

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH						Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1							
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel						Oberflaechen DIN EN ISO 1302				≡0.1		Kanten DIN ISO 13715					
0,5 -6	6 -30	30 -120	120 -400	400 -1000	1000 -2000					↗0.05							
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2												
Verantwortliche Abteilung Entw. Greifsysteme		Technische Referenz Kupsch, A.		Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (§§1 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und §823 ff. B.G.B.)						Abmessungen: - Mat: - Lif12YC 11Y 4x(2x0,25C)		Massstab 1:1					
Erstellt von Blommer, H.		Erstellt am 09.08.2016		Titel, zusätzlicher Titel Geberleitungverlaengerung Greifsystem EGN/EZN mit ECM Schlepp				Dokumentenart Einzelteilzeichnung		Dok.-Status							
Geprueft von -		Geprueft am -						Kunde SCHUNK		Kunden-Nr. 769251							
Freigegeben von Preyl, D.		Freigegeben am 10.08.2016						Ersetzt durch -		Masse/kg ca. -		Oberfl./dm2 ca.					
						Ident.-Nr. 3043086746				Ersatz fuer -		Aehnlich zu -					
						Zg.-Nr. 3 04308 67 4 46				version revision-iteration		Ausgabedatum 09.08.2016		Blattgr. DIN A4		Spr. DE	
																Blatt 1/1	