



Kontrollmasse



Änderungen

Index u.
NummerDatum
Name

7pol.Leistungsstecker BU/ÜW LS M17 Code3

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH						Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1									
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel						Oberflaechen DIN EN ISO 1302				≡0.1		Kanten DIN ISO 13715							
0.5 -6	6 -30	30 -120	120 -400	400 -1000	1000 -2000														
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2														
Verantwortliche Abteilung Entw. Greifsysteme		Technische Referenz Kupsch, A.		Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (§§1 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und §823 ff. B.G.B.)						Abmessungen: - Mat: - Lif12YD11Y 4x0.75+1(2x0.25D)		Massstab 1:1							
Erstellt von Blommer, H.		Erstellt am 09.08.2016		Titel, zusätzlicher Titel Motorleitungverlaengerung Greifsystem EGN/EZN mit ECM Torsion				Dokumentenart Einzelteilzeichnung		Dok.-Status									
Geprueft von -		Geprueft am -						Kunde SCHUNK		Kunden-Nr. 769251									
Freigegeben von Preyl, D.		Freigegeben am 10.08.2016						Ersetzt durch -		Masse/kg ca. -		Oberfl./dm2 ca.							
						Ident.-Nr. 3043086446				Ersatz fuer -		Aehnlich zu -							
						Zg.-Nr. 3 04308 64 4 46				version revision-iteration		Ausgabedatum 09.08.2016		Blattgr. DIN A4		Spr. DE		Blatt 1/1	