


Hybridrundkabel

27.08.2004

EHRK 11320 Rev. 2

LEONI cable

Außendurchmesser $7,5 \pm 0,3$ mm

Seite 1/3

Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzunternehmen weder im Original noch in Kopie zugänglich gemacht werden §§15–17 UrhG. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns das Recht auf Schadensersatz gem. §97 UrhG sowie die Stellung eines Strafantrages i.S.d §§106, 108a UrhG vor.

No access may be allowed to either the original or to the copy of this document without our written consent in accordance with §15 and §17 of the (German) Copyright Act. In the event of non-compliance we shall reserve the right to assert a claim for damages in accordance with §97 of the (German) Copyright Act as well as to demand prosecution within the meaning of §106 and §108a of the (German) copyright Act.

Hybridrundkabel

27.08.2004

EHRK 11320 Rev. 2

<u>Pos. 1</u>	3 Adern 0,75 mm ² Leiter Isolation Farben	(19 x 0,22 mm) Kupfer blank TPE rt, ws, sw
<u>Pos. 2</u>	6 Adern 0,25 mm ² Leiter Isolation Farben Umwicklung Schirm Leiter Umwicklung	(19 x 0,13 mm) Kupfer blank TPE rt, sw, bl, ge, ws-ge, ws-rt verseilt (0,10 mm) Kupfer verzinkt opt. Bedeckung min. 90%
<u>Pos. 3</u>	Füller	
<u>Pos. 4</u>	Umwicklung	
<u>Pos. 5</u>	Schirm Leiter	verseilt (0,127 mm) Kupfer verzinkt opt. Bedeckung min. 90%
<u>Pos. 6</u>	Außenmantel Farbe Bedruckung ^{*)}	Polyurethan, adhäsionsarm schwarz (matt) ws; SCHUNK 9939118 FA-xxxxxx

Hybridrundkabel

27.08.2004

EHRK 11320 Rev. 2Technische Daten:

	Pos. 1	Pos. 2
Betriebsspannung:	600 V	450 V
Prüfspannung Ader/Ader:	3000 V/DC	2500 V/DC
Prüfspannung Ader/Schirm:	2000 V/DC	1500 V/DC
Betriebstemperatur:	-40°C bis +80°C	
Kabelgewicht:	nom. 88 g/m	

Biegeradien:

Einmal-Biegung bei Verlegung: 2 x Kabeldurchmesser

Mindest-Biegeradius bei ständiger Bewegung: 5 x Kabeldurchmesser

Optimaler Biegeradius bei ständiger Bewegung: 10 x Kabeldurchmesser

*) Der Abstand 1./1. Zeichen beträgt nom. 1000 mm. FA-xxxxxx stellt die aktuelle LEONI-Fertigungs-Auftrags-Nummer dar.