



EGS 25-N-N-Sonder mit Signal-Verteiler


Greifen und Bewegen kleiner bis mittlerer Werkstücke bei flexibler Kraft und hoher Geschwindigkeit in verschmutzungsarmer Umgebung, wie im Bereich Montage, Versuch, Labor, Pharmazie

Vorteile – Ihr Nutzen

- **Ansteuerung über digitale I/O** zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen
- **Nahezu keine Verschleißteile** für hohe Maschinenverfügbarkeit und geringe Betriebskosten
- **Geringer Platzbedarf** durch die kompakte Verschmelzung von Drehantrieb und Greifer
- **Zweistufig einstellbare Greifkraft** zur einfachen Anpassung an empfindliche Werkstücke
- **Vierstufig einstellbare Drehgeschwindigkeit** für hohe Flexibilität in der Zykluszeit
- **Sehr hohe maximale Zyklenzahl pro Minute** für höchste Produktivität
- **Spielfrei vorgespannte Kreuzrollenführung** für präzises und nahezu kraftkonstantes Greifen über die gesamte zulässige Fingerlänge
- **Standardisierte Befestigungsbohrungen** für vielfältige Kombinationen mit anderen Bausteinen aus dem Montagebaukasten
- **1 mm zusätzlichen Öffnungshub** im Vergleich zum Standard-Modul
- **1-Leitungs-Lösung** zwischen dem Verteiler und der Verdrahtungsstelle

Sprechen Sie mit uns über Ihre individuelle Anforderung.
Sie erreichen das Team Mechatronik per:

Hotline Mechatronik +49-7133-103-2992
Email Mechatronics@de.schunk.com



72 Passung für Zentrierhülse

80 Tiefe der Zentrierhülsenbohrung
im Gegenstück

Technische Daten

Ergänzend zu den technischen Daten der Basiseinheit

- Baugröße 25
- Hub pro Backe 4mm



J. Lehmann

Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende,
seit 2012 SCHUNK-Markenbotschafter
für sicheres, präzises Greifen und Halten.
schunk.com/Lehmann

SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com

schunk.com
[youtube.com/schunkhq](https://www.youtube.com/schunkhq)
twitter.com/schunk_hq
[facebook.com/schunk.hq](https://www.facebook.com/schunk.hq)
schunk.com/lehmann



Reg. No. 003496 QM08