




Superior Clamping and Gripping



Spannbacken


Chuck Jaws

Backenrohlinge | Jaw Blanks


SAMCHULLY

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Lieferbar gebohrt oder ungebohrt
- Bei gebohrter Ausführung bitte Lochabstände a und b angeben
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



ungebohrt | undrilled



gebohrt | drilled

Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Available drilled or undrilled
- For the drilled version, please indicate the hole distances a and b
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Min. Abstand a Min. distance a [mm]	Min. Abstand b Min. distance b [mm]	Schrauben Screws	m/Stück m/piece [kg]
HC 04 HC 05 HCL 04 HCT 04 HS 05	SBMJ 50	0132149	10	22	47	55	8	14	M8	0.4
HC 06 HCH 06 HCL 06 HCLT 06 HCT 06 HS 06 HSL 06 MH 206 MHT 206	SBMJ 70	0132150	12	35	60	80	12	20	M10	1.3
HC 08 HCH 08 HCL 08 HCLT 08 HCT 08 HS 08 HSF 08 HSL 08 MH 208 MHT 208	JBM 80	0114404	14	40	80	95	13	25	M12	2.4
	JBM 82	0114401	14	40	40	95	13	25	M12	1.2
	JBM 83	0114402	14	40	60	70	13	25	M12	1.3
	JBM 84	0114403	14	40	60	95	13	25	M12	1.7
	JBM 85	0114405	14	40	100	95	13	25	M12	2.9
	JBM 86	0114406	14	60	60	70	13	25	M12	2.0
	JBM 87	0114407	14	80	60	70	13	25	M12	2.6
	JBM 100	0114412	16	40	80	120	13	30	M12	3.0
HC 10 HCH 10 HCL 10 HCLT 10 HCT 10 HS 10 HSF 10 HSL 10 MH 210	JBM 101	0114410	16	40	60	90	13	30	M12	1.6
	JBM 102	0114411	16	40	60	110	13	30	M12	2.1
	JBM 103	0114413	16	40	100	110	13	30	M12	3.4
	JBM 104	0114414	16	50	120	110	13	30	M12	5.0
	JBM 105	0114415	16	60	60	95	13	30	M12	2.7
	JBM 106	0114416	16	60	90	95	13	30	M12	4.0
	JBM 107	0114417	16	80	60	95	13	30	M12	3.5



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 530
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter „Accessories“.

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Min. Abstand a Min. distance a [mm]	Min. Abstand b Min. distance b [mm]	Schrauben Screws	m/Stück m/piece [kg]
HS 12 HSF 12 HSL 12 MH 212	JBM 120	0114420	21	50	60	130	15	30	M16	3.1
	JBM 121	0114421	21	50	80	130	15	30	M16	4.1
	JBM 122	0114422	21	50	120	130	15	30	M16	6.0
	JBM 123	0114423	21	58	150	130	15	30	M16	8.8
	JBM 124	0114424	21	80	80	130	15	30	M16	6.2

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvor-
richtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 530
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning
fixture see catalog chapter "Accessories".