

VERTRIEBSINFORMATION

Umstellung eines Lieferanten im Bereich der Induktiven Näherungsschalter

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zum Stichtag 01. April 2018 stellen wir im Bereich der Induktiven Näherungsschalter zwei Produktvarianten auf einen neuen Lieferanten um. Mit dieser Maßnahme wird die Lieferfähigkeit im Bereich der Induktiven Näherungsschalter weiter gefestigt und für die Umsatzentwicklung der nächsten Jahre sichergestellt.

Betroffen von der Umstellung sind zum Stichtag die Baugrößen IN 40 und IN 80 jeweils in den Versionen mit M8-Stecker (3-polig), identifizierbar an den folgenden Materialnummern:

0301474 IN 40-S-M8-PNP

0301478 IN 80-S-M8-PNP

Die Funktion des Sensors zusammen mit unseren Produkten wurde intensiv geprüft und ist sichergestellt. Unsere Kunden können in der Systemfunktion keinerlei Unterschied feststellen. Trotzdem gibt es einige Unterscheidungsmerkmale, über die ich Sie im Anhang informieren möchte.

Zum 01. April 2018 werden ab dem Lager in Brackenheim-Hausen nur noch Sensoren des neuen Lieferanten ausgeliefert. Somit ist die Möglichkeit einer Vermischungen gering. Eine eindeutige Zuordnung zum Lieferanten ist über die Chargennummer gegeben.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Benedikt Janßen
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Produktmanagement Greifsysteme
Produktmanager

Telefon +49-7133-103-2243

Fax +49-7133-103-94-2243

Mobil +49-160-4809900

benedikt.janssen@de.schunk.com








Produktbild IN 80-S-M8-PNP

Anhang

- Tabellarische Übersicht der Unterschiede

Tabellarische Übersicht der Unterschiede

Merkmal	Induktiver Näherungsschalter Bestehender Lieferant bis 31. März 2018	Induktiver Näherungsschalter Neuer Lieferant ab 01. April 2018
Material- nummer / Benennung	IN 40 0301474 IN 40-S-M8 IN 80 0301478 IN 80-S-M8	IN 40 0301474 IN 40-S-M8-PNP IN 80 0301478 IN 80-S-M8-PNP
Technische Daten	Siehe Katalogkapitel	Identische technische Werte, siehe Katalogkapitel Verbesserung Geringere Streuung der Nennschaltabstände
Abmessungen	IN 40  Länge des Steckverbinders: 36,8 mm Farbe des Stecker-Inlays: Silber IN 80  Länge des Steckverbinders: 36,8 mm Farbe des Stecker-Inlays: Silber Verguss: Endet mit dem Gehäuse, LED sitzt im Gehäuse	IN 40  Länge des Steckverbinders: 41,2 mm Farbe des Stecker-Inlays: Schwarz IN 80  Länge des Steckverbinders: 41,2 mm Farbe des Stecker-Inlays: Schwarz Verguss: Verguss steht über Gehäuse hinaus, LED beleuchtet den Verguss ringförmig
Lieferumfang	IN 40 Beiblatt mit max. Anzugsmoment IN 80 Zwei Befestigungsmuttern, Zwei Zahnscheiben	IN 40 Kein Lieferumfang IN 80 Zwei Befestigungsmuttern, Zwei Zahnscheiben
Verpackung	Schlauchbeutel, einseitig transparent, eine Seite bedruckt	Schlauchbeutel, größere Abmessungen, einseitig transparent, eine Seite bedruckt

Merkmal	Induktiver Näherungsschalter Bestehender Lieferant bis 31. März 2018	Induktiver Näherungsschalter Neuer Lieferant ab 01. April 2018
Beschriftung	Beschriftung auf dem Schlauchbeutel  Beschriftung auf dem Kabel Charge, Identnummer, Datum (Zwei Stellen, codiert), Produktionsort Kurzbezeichnung <i>Beispiel</i> 4 0301474 LH P IN40/S	Beschriftung auf dem Schlauchbeutel  Änderungen - Aktualisierung der Designelemente (Logo und Schrift) - Neue Anordnung der Elemente - Reduzierung des Textes für Sprachneutralität - Hinweis auf SCHUNK-Website - Symbol der Zertifizierungsstelle UL Beschriftung auf dem Kabel Firmenname, Bezeichnung, Identnummer, Datum (Zwei Stellen, codiert) <i>Beispiel</i> SCHUNK IN 40-S-M8-PNP 0301474 LH
Zertifizierung	keine UL-Zertifizierung	UL-Zertifizierung in Vorbereitung
Beschaffung	Mittels Konsignationslager (Lager bei SCHUNK, Ware ist Eigentum des Lieferanten bis Auslieferung zum Kunden, Bedarfsplanung durch den Lieferanten) → Planung des Liefertermins mit SAP möglich	Beschaffung erfolgt mittels Bestellung beim Lieferanten, Ware im Lager ist Eigentum von SCHUNK, Bedarfsplanung erfolgt durch die Abteilung Einkauf → Planung des Liefertermins mit SAP möglich