



Elektronischer Magnetschalter Baureihe E22

Type **MMS 22-A-10V-M08**

Ident.-Nr. **0315825**

Anschlusschema



Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-7

Elektrische Daten		
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	U_B	15 - 30 VDC
Spannungsausgang		0 - 10 V
Linearitätsfehler		max. $\pm 10\%$ vom Endwert (10 V), U_B und Temperatur konstant (MPG + 32)
Temperaturfehler		max. $\pm 2\%$ U_B konstant
Wiederholgenauigkeit	R	$\leq 2\%$ vom Endwert (10 V), U_B und Temperatur konstant
Leerlaufstrom	I_0	$< 15\text{ mA}$
Gebrauchskategorie		DC 12
Restwelligkeit		$\leq 2\% V_{SS}$
Analogausgang		dauerkurzschluss- u. überlastfest
min. Lastwiderstand		10 k Ω (24 V DC)
Verpolschutz		ja

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach EN 60947-5-7

Mechanische Daten	
Gehäuse	GV-5H (PA), schwarz
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +55 °C
Schutzart	IP 67 nach IEC 529, EN 60529 (nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Funktionsanzeige	LED gelb
Anschlussart	Kabel, PUR-Mantel, grau, geschirmt; mit Stecker M8
Zubehör	1 x Gewindestift M2 x 3, DIN 913 1 x Winkelschraubendreher 1 x Programmierwerkzeug magnetisch 1 x Einbau- und Betriebshinweise

EG-Konformität nach Richtlinie 2004 / 108 / EC

Bemerkungen	
Interne-Type	MEK-E22A10/H50-KL0,3S8
Interne-Nummer	6470081168

SCHUNK GmbH & Co. KG . Bahnhofstraße 106-134 . D-74348 Lauffen/N.
Tel. 07133/103-0 . Fax 07133/103-189 . E-Mail: greifer@schunk.de . Internet: www.schunk.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand per 2015-10-19 und wird bei Änderungen nicht eingezogen.