





Anzahl der Module Quantity of moduls	mind. Schlauch-Nennweite minimum hose diameter
1	4 mm
2, 3, 4	6 mm
ab 5	8 mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mH			Tolerierung ISO 8015			Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1		
Grenzabmasse fuer Laengennasae DIN ISO 2768 0.5 -6 30 120 400 1000 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2			T1 mit Oberflächen DIN EN ISO 1302 Ra12.5 Ra3.2 Ra0.8 Ra0.1			±0.1 ±0.05 ±0.5 ±0.2		
Verantwortliche Abteilung Entw. Stationaer		Technische Referenz Wascher, T.	Vertraulich - Alle Rechte vorbehalten gem. DIN ISO 16016. Weitergabe und Verwertung des Inhalts ohne schriftliche Zustimmung verboten.			Werkstoff -		Massstab 1:1
Erstellt von Wascher, T.		Erstellt am 23.02.2018	Titel, zusätzlicher Titel Einbauezeichnung Teileinbau NSE3 138-V1-K -			Dokumentenart 50 Einbauezeichnung Kunde -		Dok.-Status Freigegeben GZ Kunden-Nr.- -
Freigegeben von -		Freigegeben am -	-			Ersetzt durch -		Masse/kg ca. Oberfl./dm2 -
			Mat.-Nr. 1313724			Ersatz fuer -		Aehnlich zu 1313722
Zg.-Nr. 4 53217 00 2 50			version 2.0			Ausgabedatum 22.02.2021		Blatt DIN A2
						Spr. DE		Blatt 1/1