





Kontrollmasse



Änderungen

Index u.
NummerDatum
Name

Gehäuse

Laenge s =	5m	10m	15m	20m
ID	0306485	0306486	0306487	0306488

7pol.Leistungsstecker BU/ÜW LS M17 Code3

AderndhuelSEN L=1,2cm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH						Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1					
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel						Oberflaechen DIN EN ISO 1302				≡0.1		Kanten DIN ISO 13715			
0.5 -6	6 -30	30 -120	120 -400	400 -1000	1000 -2000					↗0.05					
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2										
Verantwortliche Abteilung Entw. Greifsysteme		Technische Referenz Kupsch, A.		Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (§§1 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und §823 ff. B.G.B.)						Abmessungen: - Mat: - Lif12YD11Y 4x0.75+1(2x0.25D)		Massstab 1:1			
Erstellt von Blommer, H.		Erstellt am 02.08.2016		Titel, zusätzlicher Titel Motorleitung Greifsystem EGN/EZN mit ECM Torsion				Dokumentenart Einzelteilzeichnung		Dok.-Status					
Geprueft von -		Geprueft am -						Kunde SCHUNK		Kunden-Nr. 769251					
Freigegeben von Preyl, D.		Freigegeben am 10.08.2016						Ersetzt durch -		Masse/kg ca. -		Oberfl./dm2 ca.			
				Ident.-Nr. 0306485				Ersatz fuer -		Aehnlich zu -					
				Zg.-Nr. 3 04308 60 4 46				version revision-iteration		Ausgabedatum 02.08.2016		Blattgr. DIN A4		Spr. DE	
												Blatt 1/1			

