






Anzahl der Module Quantity of moduls	mind. Schlauch-Nennweite minimum hose diameter
1	4 mm
2, 3, 4	6 mm
ab 5	8 mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH				Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1			
Grenzabmasse fuer Laengennasae DIN ISO 2768				Oberflaechen DIN EN ISO 1302				Kanten DIN ISO 13715			
0,5 - 6 -6 - 30 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2				1000 -400 -1000 -2000 ±0,5 ±0,8 ±1,2 				≡ 0.1 0.05 			
Verantwortliche Abteilung		Technische Referenz		Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder Dritten Personen noch Konkurrenzunternehmen mitgeteilt werden (§18 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und §823 ff. B.G.B.).				Abmessungen -		Massstab	
Entw. Stationaer		Waescher, T.						Mat: -		1:1	
Erstellt von		Erstellt am		Titel, zusaetzlicher Titel				Dokumentenart		Dok.-Status	
Waescher, T.		09.01.2018		Einbauzeichnung Teileinbau				50 Einbauzeichnung		Freigegeben GZ	
Geprueft von		Geprueft am		NSE3 138-P				Kunde		Kunden-Nr.	
-		-		-				-		-	
Freigegeben von		Freigegeben am		-				Ersetzt durch		Masse/kg ca. Oberfl./cm2 ca.	
-		-		-				-		-	
				Ident.-Nr.		Ersatz fuer		Aehnlich zu			
				1337166							
Zg.-Nr.				version		Ausgabedatum		Blattgr.		Spr.	
4 30000 00 2 50				neu: 1.0		14.08.2020		DIN A2		DE	
										1/1	