





Anzahl der Module Quantity of moduls	mind. Schlauch-Nennweite minimum hose diameter
1	4 mm
2, 3, 4	6 mm
ab 5	8 mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH				Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN 13 T15					
Grenzabmaße fuer Längenmaße DIN ISO 2768 T1 mittel				Oberflächen DIN EN ISO 1302				Kanten DIN ISO 13715					
0,5 -6 30 120 400 1000 -2000 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2													
Verantwortliche Abteilung Ko. Stationær		Technische Referenz Schober. B.		Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (§31 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und §233 ff. B.G.B.).						Abmessungen: - Mat: -		Massstäb: 1:1	
Erstellt von Knoll. F. Geprüft von Schober. B. Freigegeben von -		Erstellt am 26.11.2015 Geprüft am 26.11.2015 Freigegeben -		Titel, zusätzlicher Titel Einbauzeichnung Teileinbau NSE-T plus 138 -				Dokumentenart 50 Einbauzeichnung Kunde - Ersetzt durch -		Dok.-Statu Freigegeben Kunden-Nr. -		Masse/kg. ca. Oberfl./dm2 -	
				Ident.-Nr. 0471076				Ersatz fuer -		Ähnlich zu -			
Zg.-Nr. 0471076				version revision/iteration 1.0		Ausgabedatum 14.08.2020		Blattgr. DIN A2		Spr. DE		Blatt 1/1	