

PWG 24 A

Kundenspezifische Greifeinheit



Anwendung: Greifen von elektrischen Bauteilen in Bestückungsautomat. Der Greifer wird durch Federkraft geöffnet und durch Unterdruck geschlossen. Die Backen führen beim Schließen eine winklige Bewegung aus.

Ausführung:

- Finger geschlossen innen	<=	2.5	mm
- Finger offen innen		4.5±0.2	mm
- Finger offen außen max.		7	mm
- Gewicht		0.018	kg
- Öffnungswinkel		15°	Backe

Hinweis:


Sollten Sie eine geeignete Anwendung für diese Sondereinheit haben, senden Sie diese bitte zur Prüfung an:

Hotline Technik – technische Beratung

Telefon: +49-7133-103-2696 E-mail: automationsolution@de.schunk.com

PWG 24 A

Kundenspezifische Greifeinheit



90 Finger geschlossen

91 Finger geöffnet