


Equipped
by

SCHUNK



Alles für Ihr Bearbeitungszentrum
Über **7.500** Komponenten für die Werkstück-
und Werkzeugspannung.



**90 % weniger
Rüstkosten**

VERO-S

Nullpunktspannsystem

Über 1.000 Varianten der Werkstückspannung



**Bis 80 bar kühlmitteldicht
oder Peripheriekühlung**

GZB-S

Universal-Zwischenbüchsen

Für mehr Flexibilität in der Fertigung



100 % Kontrolle

TANDEM

Kraftspannblöcke



1012261-2,5M-06/2017 © 2017 SCHUNK GmbH & Co. KG



Superior Clamping and Gripping

SCHUNK

**TENDO[®] E compact BT-DC
Dual Contact**

Das Universal Hydro-Dehnspannfutter –
jetzt mit Plananlage zwischen
Maschinenspindel und Werkzeughalter

SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik
Bahnhofstr. 106 – 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-3888
Fax +49-7133-103-2239
customercenter@de.schunk.com

 schunk.com
 youtube.com/schunhq
 twitter.com/schunk_hq
 facebook.com/schunk.hq
 schunk.de/lehmann



Universal-Hydro-Dehnspannfutter TENDO E compact BT-Dual Contact

mit simultaner Kegel- und Plananlage



< 0,003 mm

Rundlauf- und Wechsel-
wiederholgenauigkeit gewährleistet
beste Oberflächenergebnisse



**Das Nonplusultra für
die Volumenzerspanung**

für jede Anwendung, für jede
Schneide



**Bis zu 300 % höhere
Werkzeugstandzeiten**

Belegt durch eine Studie des wbk,
Institut für Produktionstechnik
am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT)



**Maximale Performance auf
Steilkegelschnittstellen**

100-prozentige Plananlage zwischen
Maschinenspindel und Werkzeughalter.



Maximale Performance auf Steilkegelschnittstellen

TENDO E compact mit Kegel- und Plananlage schließt bei Maschinen mit BT-Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke und bildet eine extrem stabile Verbindung zwischen Werkzeugflansch und der Stirnseite der Maschinenspindel. Das Hydro-Dehnspannfutter vereint hohe Spannkkräfte und eine exzellente Schwingungsdämpfung mit einer außerordentlichen Biege- und Torsionsfestigkeit für erstklassige Performance und Oberflächenqualität.

SCHUNK TENDO E compact mit simultaner Kegel- und Plananlage gibt es in den Schnittstellen BT 30 und BT 40 nach ISO 7388 mit den Spanndurchmessern $\varnothing 12$ mm und $\varnothing 20$ mm.

TENDO-E compact	ID
SDF-EC-BT-DC30 $\varnothing 12$ L1=69	0206584
SDF-EC-BT-DC30 $\varnothing 20$ L1=90	0206586
SDF-EC-BT-DC40 $\varnothing 12$ L1=58	0206594
SDF-EC-BT-DC40 $\varnothing 20$ L1=72,5	0206596



Störkonturkompatible Fase



geschliffene Planfläche

JIS-BT Schnittstelle
mit Dual Contact

JIS-BT
Standard-
Schnittstelle

