




Superior Clamping and Gripping




Spannbacken


Chuck Jaws

Gerade Verzahnung

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannfläche mit Pflastersteinverzahnung
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Straight Serration

- Universal for O.D. and I.D. clamping
- Large clamping ranges
- Clamping surface with diamond serration
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5, case-hardened

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	T [mm]	m/Satz m/set [kg]
HG 315 HG-N 315 KNCS 315-77 KNCS 315-91 KNCS-2G 325-104 KNCS-N 315 KNCS-N 325 KNCS-N 340	GST 315	0162102	1	32	66	32	116.3	10	3.5
HG 160 HG-N 160 KNCS 140 KNCS 160 KNCS-N 140 RMG 160	GST 140-160 I ⁽¹²⁾	0162097	1	20	43.5	22	58	7	0.7
	GST 140-160 II ⁽¹²⁾	0162098	1	20	43.5	22	58	7	0.7
KNCS 175 KNCS-N 170	GST 175	0162099	1	20	46	24	66.6	7	0.9
HG 200 HG-N 210 KNCS 200 KNCS 210 KNCS-N 210 KNCS-N 225 RMG 200	GST 201	0162106	1	22	54	29	84.8	8	1.6
HG 250 HG-N 260 KNCS 250 KNCS 260 KNCS-N 260 KNCS-N 275 RMG 250	GST 251	0162105	1	26	65	36	107.4	10	2.8
HG 400 HG-N 400 KNCS 400 KNCS-N 400 RMG 315	GST 400	0162103	1	32	70	36	136.4	11	4.6

Harte Stufenblockbacken | Hard Stepped Block Jaws

SMW


Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	T [mm]	m/Satz m/set [kg]
HG 500 HG 630 HG-N 500 HG-N 630 KNCS 500 KNCS 630 KNCS-N 500 KNCS-N 630	GST 500-630	0162104	2	45	93	46	175	20	11.7

12) Lückenlose Spannung nur mit 2 Satz Stufenblockbacken (I+II) möglich


12) Clamping a full range is only possible by using two sets of block jaws (I+II)

Schräge Verzahnung

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannfläche mit Pflastersteinverzahnung
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Angled Serration

- Universal for O.D. and I.D. clamping
- Large clamping ranges
- Clamping surface with diamond serration
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5, case-hardened

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	T [mm]	m/Satz m/set [kg]
HG-F 160	STF 160	0161100	1	20	45	24	79	7.5	1.1
HG-F 210	STF 200	0161101	1	22	60	35	94	10	1.9
HG-F 260	STF 250	0161102	2	26	70	40	114	14	3.3
HG-F 315	STF 315	0161103	2	32	81	46	129	15	5.5
HG-F 400 HG-F 500	STF 400	0161104	2	45	93	52	167	20	10.8