




Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	GBK 630	0159105	30	18	45	57	200	60	M16	10.5


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 400	0155104	18	30	45	82	75	130	20	60	M16	Stahl	6.8


Harte Stufenblockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	GST 500-630	0162104	45	93	46	175	20	Stahl	11.7


Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	330 - 526	645	I	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1
	51 - 225	645	II	SZKA 409	0139170	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	132 - 327	645	II	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1

Krallenbacken für Innenspannung



	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	349 - 545	644	I	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5
	105 - 254	644	II	SZKI 409	0166166	18	30	60	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	157 - 346	644	II	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5

Pendelbacken


	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	H [mm]	T [mm]	m/Stück [kg]
	163 - 278	566	PNK-G 630-2	0190635	118	50	7.9
	228 - 343	605	PNK-G 630-4	0190637	118	50	8.3
	326 - 480	665	PNK-G 630-6	0190639	118	50	10.4
	397 - 500	691	PNK-G 630-8	0190641	118	50	12





Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 400	0153104	18	30	50	80	73		180	50	60	M16	Stahl	13.5
	SFA 400-C1	0154116	18	30	60		80	73	130	35	60	M16	Stahl	11.8
	SFA 400-C3	0154118	18	30	60		100	93	155	35	60	M16	Stahl	21.5
	SFA 400-C4	0154119	18	30	60		120	113	155	35	60	M16	Stahl	22.4
	SFA 400-C5	0154120	18	30	80		80	73	130	35	60	M16	Stahl	16
	SFA 400-C6	0154125	18	30	58		180	173	160	35	60	M16	Stahl	35.1
	SFA 400-C7	0154135	18	30	96		115	108	115	35	60	M16	Stahl	25.9
	SFA-AL 400	0172105	18	30	50	80	73		180	50	60	M16	Aluminium	5.1

Weiche Blockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	UVB 630	0164105	45	134	87	230	Stahl	31

Weiche Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA-SM 400	0173104	18	30	330	150	440	85	78	55	160	95	60	M16	Stahl	55.6
	SFA-SA 400	0174104	18	30	330	150	440	90	83	60	160	95	60	M16	Aluminium	22.8

