





Anzahl der Module Quantity of moduls	mind. Schlauch-Nennweite minimum hose diameter
1	4 mm
2, 3, 4	6 mm
ab 5	8 mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mH				Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1																																											
Grenzabmasse fuer Laengengmasse DIN ISO 2768				T1 mittel				Oberflaechen DIN EN ISO 1302				≡ 0.1		Kanten DIN ISO 13175																																					
0.5 -6				6 -30				30 -120				120 -400				1000 -1000				2000																															
±0.1				±0.2				±0.3				±0.5				±0.6				±1.2																															
Verantwortliche Abteilung				Technische Referenz				Vertraulich - Alle Rechte vorbehalten gem. DIN ISO 16016. Weitergabe und Verwertung des Inhalts ohne schriftliche Zustimmung verboten.								Werkstoff				Masssta																															
Entw. Stationaer				Waescher, T.												-																																			
Erstellt von				Erstellt am				Titel, zusätzlicher Titel				Dokumentenart				Dok.-Status																																			
Waescher, T.				27.03.2017				Einbauzeichnung Vollenbau				50 Einbauzeichnung				Freigegeben GZ																																			
Geprüft von				Geprüft am				NSE3 138				Kunde				Kunden-Nr.																																			
-				-				-				-				-																																			
Freigegeben von				Freigegeben am				-				Ersetzt durch				Masse/kg ca.																																			
-				-				-				-				Oberfl./dm2 ca.																																			
-				-				-				-				-																																			
				Mat.-Nr.				Ersatz fuer				Aehnlich zu																																							
				1313721				-				-																																							
				Zg.-Nr.				version				Ausgabedatum				Blattgr.																																			
				4 53214 00 2 50				2.0				14.08.2020				DIN A2																																			
																Spr. DE																																			
																Blatt 1/1																																			