






Anzahl der Module Quantity of moduls	mind. Schlauch-Nennweite minimum hose diameter
1	4 mm
2, 3, 4	6 mm
ab 5	8 mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mH		Tolerierung ISO 8015		Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1	
Grenzabmasse fuer Laengennasae DIN ISO 2768 0,5 -6 -6 -30 ±0,1 ±0,3 30 -120 ±0,5 120 -400 ±0,5 400 -1000 ±0,8 1000 -2000 ±1,2		Oberflaechen DIN EN ISO 1302 		Kanten DIN ISO 13715 ≡ 0.1 ↗ 0.05 	
Verantwortliche Abteilung Entw. Stationaer		Technische Referenz Waescher, T.		Masstab 1:1	
Erstellt von Waescher, T.		Erstellt am 08.05.2017		Dok.-Status Freigegeben GZ	
Geprueft von -		Geprueft am -		Kunden-Nr. -	
Freigegeben von -		Freigegeben am -		Masse/kg ca. Oberfl./dm² ca.	
		Mat.-Nr.		Ersatz fuer	
		1313722		Aehnlich zu -	
		Zg.-Nr.		version Ausgabedatum	
4 53215 00 2 50		2.0		22.02.2021	
		Blattg. DIN A2		Spr. DE	
				Blatt 1/1	