





-
- Technical drawing of a circular flange with 8 holes. The drawing includes the following dimensions and annotations:
- Overall Diameter:** $\varnothing 124 \pm 0.1$ (2x $\varnothing 5$)
 - Inner Diameter:** $\varnothing 121 \pm 0.1$ (19x M8)
 - Flange Thickness:** 10
 - Assembly Instructions:**
 - $\varnothing 5$ Öffnen / unlock
 - 30°
 - 60° (6x)
 - Reference Markers:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 - Section Line:** B-B

⑥ The blow-out function of the NSE-T3 138-K is connected via a screw-in connection M7 Id.Nr.: 9985037 at the bottom (Screw-in connection M7 is not included in delivery)

Anzahl der Module Quantity of moduls	mind. Schlauch-Nennweite minimum hose diameter
1	4 mm
2, 3, 4	6 mm
ab 5	8 mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mH				Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1							
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel				Oberflaechen DIN EN ISO 1302				Kanten DIN ISO 13175							
0.5 -6 -30 -120 -400 -1000 -2000 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2								≡ 0.1 ±0.05 ±0.5 ±0.3							
Verantwortliche Abteilung Entw. Stationaer		Technische Referenz Waescher, T.		Vertraulich - Alle Rechte vorbehalten gem. DIN ISO 16016. Weitergabe und Verwertung des Inhalts ohne schriftliche Zustimmung verboten.				Werkstoff -		Massstab 1:1					
Erstellt von Waescher, T.		Erstellt am 15.05.2017		Titel, zusätzlicher Titel Einbauzeichnung Vollenbau NSE-T3 138-K -								Dok.-Status Freigegeben GZ			
Geprüft von -		Geprüft am -										Kunde -		Kunden-Nr. -	
Freigegeben von -		Freigegeben am -										Ersetzt durch -		Masse/kg ca. Oberfl./dm2 ca. -	
				Mat.-Nr. 1313727				Ersatz fuer -		Aehnlich zu -					
				Zg.-Nr. 4 53225 00 2 50				version revidiert: 1.1		Ausgabedatum 24.09.2019		Blattfr. DIN A2		Spr. DE	