




② f) Entlüftungsnut z.B. Tischnut oder Nut in Plattenunterseite

Ⓕ Vent groove e.g. table groove or groove in plate underside

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mH				Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1																					
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel				Oberflaechen DIN EN ISO 1302				Kanten DIN ISO 13715																					
<table><tr><td>0,5 -6</td><td>6 -30</td><td>30 -120</td><td>120 -400</td><td>400 -1000</td><td>1000 -2000</td></tr><tr><td>±0.1</td><td>±0.2</td><td>±0.3</td><td>±0.5</td><td>±0.8</td><td>±1.2</td></tr></table>				0,5 -6	6 -30	30 -120	120 -400	400 -1000	1000 -2000	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2					<table><tr><td>≡ 0.1</td><td>L=0.5</td><td>L=0.3</td></tr><tr><td>↗ 0.05</td><td></td><td></td></tr></table>				≡ 0.1	L=0.5	L=0.3	↗ 0.05		
0,5 -6	6 -30	30 -120	120 -400	400 -1000	1000 -2000																								
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2																								
≡ 0.1	L=0.5	L=0.3																											
↗ 0.05																													
Verantwortliche Abteilung Entw. Stationaer		Technische Referenz Waescher, T.		Vertraulich - Alle Rechte vorbehalten gem. DIN ISO 16016. Weitergabe und Verwertung des Inhalts ohne schriftliche Zustimmung verboten.						Werkstoff -		Massstab 1:1																	
Erstellt von Waescher, T.		Entstellt am 15.05.2017		Titel, zusätzlicher Titel Einbauzeichnung Vollenbau NSE-T3 138 -				Dokumentenart 50 Einbauzeichnung		Dok.-Status Freigegeben GZ																			
Geprüft von -		Geprüft am -		Kunden-Nr. -				Ersetzt durch -		Masse/kg ca. -		Obertl./dm2 ca. -																	
Freigegeben von -		Freigegeben am -		Mat.-Nr. 1313726				Ersatz fuer -		Aehnlich zu -		version 2.0																	
				Zg.-Nr. 4 53224 00 2 50				Ausgabedatum 14.08.2021		Blatt DIN A2		Spr. DE																	
												Blatt 1/1																	