





|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzahl der Module<br>Quantity of moduls | mind. Schlauch-Nennweite<br>minimum hose diameter |
| 1                                       | 4 mm                                              |
| 2, 3, 4                                 | 6 mm                                              |
| ab 5                                    | 8 mm                                              |

|                                                                                                                                                           |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                         |  |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH                                                                                                                       |  |                                    |  | Tolerierung ISO 8015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | Gewindetoleranzen DIN 13 T15                            |  |                                                  |  |
| Grenzabmasse fuer Laengemaesse DIN ISO 2768<br>0.5<br>-6<br>±0.1<br>6<br>-30<br>±0.2<br>30<br>-120<br>±0.3<br>120<br>-600<br>±0.5<br>600<br>-1000<br>±0.8 |  |                                    |  | T1 mittel<br>1000<br>-2000<br>±1.2<br> Ra1.5<br> Ra3.2<br> Ra6.3<br> Ra12.5 |  |  |  | ±0.1<br>Kanten DIN ISO 13715<br>I-0.5<br>I-0.3          |  |                                                  |  |
| Verantwortliche Abteilung<br>Ko. Stationaer                                                                                                               |  | Technische Referenz<br>Schober, B. |  | Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung<br>weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen<br>mitgeteilt werden (§§ 9 und 11 des Gesetzes vom<br>19.06.1901 und §223 ff. B.G.B.)<br>                                                                                                                                                    |  |  |  | Abmessungen: -<br>Maß: -                                |  | Massstab<br>1:1                                  |  |
| Erstellt von<br>Knoll, F.                                                                                                                                 |  | Erstellt am<br>30.11.2015          |  | Titel, zusätzlicher Text<br><b>Einbauzeichnung Teileinbau</b><br><b>NSE- T plus 138- V1</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | Dokumententanz<br>50 Einbauzeichnung                    |  | Dok.-Status<br>Freigegeben 6Z                    |  |
| Geprüft von<br>Schober, B.                                                                                                                                |  | Geprüft am<br>30.11.2015           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | Kunde<br>-                                              |  | Kunden-Nr.<br>-                                  |  |
| Freigegeben von<br>-                                                                                                                                      |  | Freigegeben am<br>-                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | Ersetzt durch<br>-                                      |  | Masse/kg ca. Oberfläche/dm² ca.                  |  |
|                                                                      |  |                                    |  | Ident-Nr.<br>0471077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | Ersatz fuer<br>-                                        |  | Aehnlich zu<br>-                                 |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                    |  | Zg.-Nr.<br>0471077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | version<br>neu/alt<br>1.0<br>Ausgabedatum<br>14.08.2020 |  | Blattgr.<br>DIN A2<br>Spr.<br>DE<br>Blatt<br>1/1 |  |