









Anzahl der Module Quantity of moduls	mind. Schlauch-Nennweite minimum hose diameter
1	4 mm
2, 3, 4	6 mm
ab 5	8 mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH			Tolerierung ISO 8015			Gewindetoleranzen DIN 13 T15		
Grenzabstände fuer Längengrößen DIN ISO 2768 T1 mittel			Oberflächen DIN EN ISO 1302			Kanten DIN ISO 13715		
0,5 -6 30 120 400 1000 -2000 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2								
Verantwortliche Abteilung Ko. Stationär			Technische Referenz Schober, B.			Massstab 1:1		
Erstellt von Knoll, F.			Erstellt am 23.11.2015			Dokumententart 50 Einbauzeichnung		
Geprüft von Schober, B.			Geprüft am 23.11.2015			Kunde -		
Freigegeben von -			Freigegeben am -			Ersetzt durch -		
			Titel, zusätzlicher Titel			Abmessungen: - Mat: -		
			Einbauzeichnung Vollenbau NSE- T plus 138-V1 -			Dok.-Status Freigegeben G		
			Ident.-Nr. 0471077			Kunden-Nr. -		
Zg.-Nr. 0471077			Ersatz fuer -			Masse/kg ca. -		
			version 1.0			Ausgabedatum 14.08.2020		
			Blattg. DIN A2			Spr. DE		
			Blatt 1/1					