





* Erforderlich bei Verwendung des VERO-S Abfragebaukasten Gr.99
* needful by use VERO-S monitoring kit size 99



Freifraesung fuer Entlueftung
groove for vent



Hinweis:	Remark:
Entlueftung des Kolben: Bei der Betaetigung des NSE PLUS 99 muss eine Entlueftung des Kolbenraums gewaehrleistet werden. Es gibt 3 Moeglichkeiten den Kolbenraum des NSE PLUS 99 zu entlueften: a) Durch die Verwendung der Turbo- Funktion b) Durch Anschließen des Turbo- Anschlusses (ohne diesen jedoch zu verwenden) Um die Entlueftung des Kolbenraums zu gewaehrleisten, ist ein Anschluss ohne Sperrfunktion zu verwenden.	Vent of the piston chamber: During the actuation of the NSE PLUS 99, the piston chamber need to be vent. There are 3 options to vent the piston chamber of the NSE PLUS 99: a) By using the turbo- function itself b) By connecting the turbo- connection (without using it) To maintain the vent of the piston chamber, you have to use a connector without lock function.
Entlueftung Einbau: c) Um beim Einbau der NSE PLUS 99 ein Luftpolster zu verhindern, ist zusaetzlich eine Entlueftungsbohrung Ø5 mm zu integrieren.	Assembly vent: c) To prevent a air buffer during the assembling, please add an additional vent bore Ø5 mm.
Verwendung von mehreren Modulen: Bei der Verwendung von mehreren NSE PLUS 99 muss beim Stichmaß eine Toleranz von ± 0.015 mm gewaehrleistet werden. a) Alle Module muessen hoehengleich ≤ 0.03 mm sein.	Using of several moduls: By using several NSE PLUS 99 the pitch tolerance ± 0.015 mm need to be maintained. a) All modules height matched to each other within ≤ 0.03 mm.
e) Entlueftungsnut z.B. Tischnut oder Nut in Plattenunterseite	e) Vent groove e.g. table groove or groove in plate underside

Anzahl der Module Quantity of moduls	mind. Schlauch-Nennweite minimum hose diameter
1	4 mm
2, 3, 4	6 mm
ab 5	8 mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH					Tolerierung ISO 8015			Gewindetoleranzen DIN 13 T15		
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768	0.5 -6	6 -30	30 -120	120 -400	400 -1000	T1 mittel	Oberflaechen DIN EN ISO 1302	≡ 0.1	Kanten DIN ISO 13715	≡ 0.05
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2					
Verantwortliche Abteilung	Technische Referenz				Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder Dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (131 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und 1823 ff. B.G.B.)			Abmessungen: -	Massstab	
Ko. Stationaer	Schober, B.							Mat: -	1:1	
Erstellt von	Knoll, F.				Titel, zusaetzlicher Titel			Dokumentenart		Dok.-Status
Gepueft von	Schober, B.				Einbauzeichnung Teileinbau			50 Einbauzeichnung		Freigegeben G2
Freigegeben von					NSE plus 99			Kunde		Kunden-Nr.
								Ersetzt durch		Masse/kg ca. Oberfl./dm2 ca.
								Ersatz fuer		Aehnlich zu
								Zg.-Nr.		version
								0471120		14.08.2020
								2.0		Blattgr. Spr. Blatt
								DIN A2 DE 1/1		

