




Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	SFGX 165	0149300	18	8	20	29.5	64	32	M8	0.7


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 160	0155100	8	18	20	36.5	32.5	63	7.5	32	M8	Stahl	0.6
	SHF 160	0155100	8	18	20	36.5	32.5	63	7.5	32	M8	Stahl	0.6


Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	87 - 128	212	I	SZKA 163	0165146	8	18	40	40	20	M6	32	M8	Stahl	1
	138 - 179	242	I	SZKA 167	0165150	8	18	30	40	20	M6	32	M8	Stahl	1.3
	143 - 184	242	I	SZKA 168	0165151	8	18	30	40	20	M6	32	M8	Stahl	1.3
	39 - 80	202	I	SZKA 169	0165174	8	18	26	40	20	M6	32	M8	Stahl	1
	71 - 112	201	II	SZKA 163	0165146	8	18	40	40	20	M6	32	M8	Stahl	1
	122 - 163	226	II	SZKA 167	0165150	8	18	30	40	20	M6	32	M8	Stahl	1.3
	127 - 168	226		SZKA 168	0165151	8	18	30	40	20	M6	32	M8	Stahl	1.3
	32 - 64	201	II	SZKA 169	0165174	8	18	26	40	20	M6	32	M8	Stahl	1

Krallenbacken für Innenspannung



	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	50 - 79	202	I	SZKI 167	0166150	8	18	35	40	20	M6	32	M8	Stahl	0.9
	55 - 83	202	I	SZKI 168	0166151	8	18	35	40	20	M6	32	M8	Stahl	1.4
	98 - 139	201	I	SZKI 169	0166152	8	18	30	40	20	M6	32	M8	Stahl	1.3
	50 - 63	200	II	SZKI 167	0166150	8	18	35	40	20	M6	32	M8	Stahl	0.9
	55 - 68	200	II	SZKI 168	0166151	8	18	35	40	20	M6	32	M8	Stahl	1.4
	83 - 123	200	II	SZKI 169	0166152	8	18	30	40	20	M6	32	M8	Stahl	1.3

Krallenbacken für Stangenspannung



	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	22 - 54	201	SZKA-ST 161	0182150	8	18	22	40	30	32	M8	Stahl	0.8



Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 160	0153100	8	18	20	40	36		85	25	32	M8	Stahl	1.2
	SFA 160-C1	0154121	8	18	30		55.5	51.5	85	19	32	M8	Stahl	2.7
	SFA 160-C2	0154127	8	18	35		40	36	63	19	32	M8	Stahl	1.6
	SFA 160-C3	0154131	8	18	40		60	56	70	19	32	M8	Stahl	3.3
	SFA-AL 160	0172100	8	18	25	50	46		85	25	32	M8	Aluminium	0.7

Weiche Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA-SM 160	0173100	8	18	120	40	160	50	46	40	60	23	32	M8	Stahl	4.8
	SFA-SA 160	0174100	8	18	120	40	165	50	46	40	59.5	23	32	M8	Aluminium	1.8

