









Schnitt A-A



M1:2



M1:2



NSE-M mini 90 (Id.Nr.: 0435140)
Toleranzen und Einbaubedingungen
Teileingebaut


Hinweis:
Luftanschlüsse fuer
Abfragefunktionen tischseitig von unten

Bei mehreren Modulen:
Alle Module muessen im eingebauten
Zustand untereinander hoehengleich
0.01mm sein und zueinander eine Stich-
massgenauigkeit von 0.015mm haben.

NSE-M mini 90 (Id.No.: 0435140)
Tolerances and assembly conditions
for partial installation

Note:
Air connection for monitoring
functions at the bottom side of the
machine table



If multiple modules are in use:
All modules must be, in assembled
situation height matched to each other
within 0.01mm and posital within
0.015mm.



Schnitt D-D

Bei Verwendung der Abfragefunktionen muss
Entlueftungsbohrung der Abfragefunktionen
in eine bodenseitige Nut fuehren!
When using the monitoring functions must lead
the vent hole in a bottom groove

bodenseitige Luftanschluesse nur erforderlich
bei Verwendung der Abfragemoeglichkeiten
Nur bei Verwendung der Abfragefunktionen
Gewindestifte aus dem NSE-M mini 90 heraus-schrauben!
Bottom-side air connections only required for use of the
monitoring functions
Only when using the monitoring functions
unscrew the set screws out of the NSE-M mini 90!

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH					Tolerierung ISO 8015					Gewindetoleranzen DIN 13 T15				
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768					Oberflaechen DIN EN ISO 1302					Kanten DIN ISO 13715				
T1 mittel														
0.5 -6 30 -120 120 -400 400 -1000 1000 -2000										≡ 0.1 ↗ 0.05				
±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8					±1.2									
Verantwortliche Abteilung		Technische Referenz			Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (131 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und 1823 ff. B.G.B.) 					Massstab				
Entw. Stationaer		Waescher, T.								1:1				
Erstellt von		Waescher, T.								Freigegeben				
Geprueft von		17.02.2012			Einbauzeichnung NSE-M mini 90 Teileinbau					Dok.-Status				
-		-								00 Einzelteilzeichnung				
Freigegeben von		-								Kunde				
-		-			SCHUNK					Dok.-Nr.				
-		-			Ersetzt durch					Kunden-Nr.				
-		-			-					-				
-		-			Ersetz fuer					Masse/kg ca.				
-		-			-					Oberfl./dm2 ca.				
-		-			Aehnlich zu					-				
-		-			Aendst.					Blattg.				
-		-			1					17.10.2013				
-		-			Ausgabedatum					Spr.				
-		-			DIN A2					DE				
-		-			Blatt					1/1				