




Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	SFG 630-400	0157109	30	18	65	58	230	60	M16x1.5	16.2
	SFG 800	0157107	40	24	65	58	264	82	M20	18.4


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 630	0155106	24	40	65	105	97	185	30	82	M20	Stahl	18



Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	393 - 712	833	I	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1
	273 - 584	887	I	SZKA 631	0139200	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	13
	433 - 744	887	I	SZKA 632	0139201	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	11.8
	62 - 370	851	II	SZKA 409	0139170	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	160 - 472	851	II	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1
	87 - 344	819	II	SZKA 631	0139200	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	13
	195 - 505	819	II	SZKA 632	0139201	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	11.8

Krallenbacken für Innenspannung


	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	469 - 782	884	I	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5
	123 - 434	884	II	SZKI 409	0166166	18	30	60	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	212 - 524	884	II	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 630	0153106	24	40	65	118	110	260	70	82	M20	Stahl	39.6
	SFA-AL 630	0172106	24	40	65	118	110	260	70	82	M20	Aluminium	14.8



Weiche Blockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SMB 630-800	0163106	65	130	88	230	Stahl	40

