




Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	SFG 630	0157106	40	24	65	58	230	82	M20	17.1
	SFG 630-400	0157109	30	18	65	58	230	60	M16x1.5	16.2


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 630	0155106	24	40	65	105	97	185	30	82	M20	Stahl	18



Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	381 - 643	765	I	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1
	204 - 515	818	I	SZKA 631	0139200	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	13
	364 - 676	818	I	SZKA 632	0139201	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	11.8
	62 - 370	851	II	SZKA 409	0139170	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	160 - 472	851	II	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1
	87 - 344	818	II	SZKA 631	0139200	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	13
	194 - 504	818	II	SZKA 632	0139201	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	11.8

Krallenbacken für Innenspannung


	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	436 - 645	747	I	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5
	108 - 400	817	II	SZKI 409	0166166	18	30	60	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	179 - 458	817	II	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 630	0153106	24	40	65	118	110	260	70	82	M20	Stahl	39.6
	SFA-AL 630	0172106	24	40	65	118	110	260	70	82	M20	Aluminium	14.8



Weiche Blockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SMB 630-800	0163106	65	130	88	230	Stahl	40

