





Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	SFGF-K 550	8705502	20	10	22	32	90	25	40	M8x1	1.2
	SFGF-L 550	8705531	20	10	22	32	230	51	40	M8x1	7.2


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 200	0155101	10	20	22	42	38	71.7	10	40	M8	Stahl	2.4



Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	65 - 387	570	SZKA 212	0139153	10	20	26	45	25	M6	40	M8	Stahl	1.4
	140 - 462	570	SZKA 213	0139154	10	20	30	45	25	M6	40	M8	Stahl	1.3
	175 - 497	570	SZKA 216	0139159	10	20	30	45	25	M6	40	M8	Stahl	1.2

Krallenbacken für Innenspannung



	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	80 - 408	570	SZKI 209	0166154	10	20	30	45	20	M6	40	M8	Stahl	1.7
	150 - 478	570	SZKI 211	0166156	10	20	30	45	20	M6	40	M8	Stahl	1.4

QUENTES Kunststoffbacken



	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	TRQK 200-2	0150010	10	20	40	58	72	40	M8	0.76
	TRQK 200-1	0150009	10	20	38	54	91	40	M8	0.74



Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 200	0153101	10	20	22	47	43		105	35	40	M8	Stahl	2
	SFA 200-C1	0154100	10	20	30		55.5	51.5	100	23	40	M8	Stahl	3.2
	SFA 200-C2	0154124	10	20	22		55.5	51.5	100	23	40	M8	Stahl	2.2
	SFA 200-C3	0154128	10	20	40		40	36	70	23	40	M8	Stahl	2.1
	SFA 200-C4	0154130	10	20	40		60	56	85	23	40	M8	Stahl	4
	SFA 200-C5	0154132	10	20	40		80	76	95	23	40	M8	Stahl	6.1
	SFA-AL 200	0172102	10	20	25	50	46		105	35	40	M8	Aluminium	0.9

Weiche Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA-SM 200	0173101	10	20	140	64	200	60	56	50	70	27	40	M8	Stahl	9
	SFA-SM 201	0173105	10	20	140	64	200	80	76	70	70	27	40	M8	Stahl	12.5
	SFA-SA 200	0174101	10	20	140	50	200	58	54	48	72.5	32	40	M8	Aluminium	3.5
	SFA-SA 201	0174105	10	20	140	50	200	80	76	70	72.5	32	40	M8	Aluminium	4.7

