



SCHUNK Spannbacken für ROTA-M flex 2+2 400

Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter



Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB 250/4	1457277	21	50	58	103.5	14	34	25	25	M16	Stahl	4.8


Krallenbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SZAU 250/4	1457356	21	50	55	25	M6	45	Stahl	1.3

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB 250/4	1457272	21	50	80	120	30	28	M16	Stahl	12.4
	SWB-AL 250/4	1457305	21	50	80	120	30	28	M16	Aluminium	4.4

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmo- ment [Nm]
	NKS 3	0143107	21	26.5	10		M16	M16 x 35	150
	NKA 3	0145105	21	26.5	10	28	M16	M16 x 35	150



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750