



# SCHUNK Spannbacken für ROTA-M flex 2+2 1000

Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter


## Backenrohlinge

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Stück<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|  | SBM-M 531/4 | 1457338    | 25.5      | 60        | 100       | 195       | M20       | Stahl     | 35.2            |



## Harte Stufenaufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung       | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | T<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SP-HB-M 400-500/4 | 1457323    | 25.5      | 57.5      | 73        | 159.1     | 22        | 38.3      | 42        | 42        | M18       | Stahl     | 13.6           |

## Krallenbacken

|                                                                                   | Bezeichnung  | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | T<br>[mm] | G  | b<br>[mm] | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----------------|
|  | SZAU-M 400/4 | 1457627    | 25.5      | 60        | 75        | 33        | M6 | 60        | Stahl     | 2.5            |

## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                     | Bezeichnung  | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a1<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SWBL-M 400/4 | 1457325    | 25.5      | 60        | 90        | 195       | 6          | 50        | 35        |           | Stahl     | 9              |
|  | SWB-M 400/4  | 1457324    | 25.5      | 60        | 90        | 155       |            | 30        | 35        | M20       | Stahl     | 21.8           |



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750