




SCHUNK Spannbacken für KH 110

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB-FB 211	0120205	8	20	40	55	11	14	M9X1	Stahl	0.8

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	D [mm]	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	TS 9	0148105	8	17.3	7	M9X1		45
	TM 9	0148115		13		M9X1	13	45



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750