





Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	HB 232	0121152	10	25	38	66	6.5	17	19	17	M10	Stahl	0.7



Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-ST 100	0112150	10	35	60	420	Stahl	6.7

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB-FB 232	0120200	10	30	45	70	4	13	19	M10	Stahl	1.7
	FB-AL 140	0120550	10	25	50	70		13	19	M10	Aluminium	0.58

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	D [mm]	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	TS 10	0148106	10	20.3	9.3	M10		60
	TM 10	0148116		16		M10	16	60

