




Spannklauekasten für Aufspannscheiben mit T-Nuten in eingefahrener Stellung dargestellt.
Darstellungen inklusive Montagezubehör.
Technische Änderungen vorbehalten.

Jaw box for mounting on face plates with T-slots in retracted position.
Illustration including mounting accessories.
Subject to technical changes.

- ① Grundbacke mit Kreuzversatz
- ② Grundbacke mit Spitzverzahnung
- ③ Richtung des Backenhubes

- ④ Abstand auf Mitte 1. Zahn
- ⑤ Schieberbreite anpassbar
- ⑥ Schieberhöhe anpassbar

- ① Base jaw with tongue and groove
- ② Base jaw with fine serration
- ③ Jaw stroke direction

- ④ Distance to center of first tooth
- ⑤ Slide width adjustable
- ⑥ Slider height adjustable



Technische Daten | Technical data

Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Verzahnung Serration	Max. Spannkraft Max. clamping force [kN]	Max. Drehmoment Max. torque [Nm]	Verstellbereich Backe Adjustment range of the chuck jaw [mm]	Spurweite Gauge [mm]	Gewicht Weight [kg]
SPK 260 KV	0812170	KV T&G	75	360	100	220 – 260	68.8
SPK 260 SV	0812171	3/32" x 90°	75	360	100	220 – 260	68.8

KV = Kreuzversatz

T&G = tongue and groove

Lieferumfang

Spannklauenkasten, Befestigungsschrauben, Bundmuttern, Querriegel (angepasst an Aufspannscheibe), Ringschrauben, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacke, ohne Spannschlüssel

Scope of delivery

Jaw box, fastening screws, collar nuts, crossbar (adapted to clamping disc), eye bolts, operating manual; without top jaw, without actuation wrench



Standard-Spannbacken
siehe Seite 138
Standard chuck jaws
see page 138



Spezialfett
siehe Seite 143
Special grease
see page 143



Fettpresse
siehe Seite 143
Grease gun
see page 143