



SCHUNK Spannbacken für KV3 200



Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	HB 237	0121153	12	30	44	79	8	23	21	21	M12	Stahl	1.3



Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	50 - 82	211	HGKHA 170	0122203	12	35	50	20	M6	21	M12	Stahl	1.6
	63 - 97	211	HGKHA 171	0122204	12	35	50	20	M6	21	M12	Stahl	1.3
	85 - 119	211	HGKHA 172	0122205	12	35	50	20	M6	21	M12	Stahl	1.3
	107 - 141	211	HGKHA 173	0122206	12	35	50	20	M6	21	M12	Stahl	1.4
	129 - 163	211	HGKHA 174	0122220	12	35	50	20	M6	21	M12	Stahl	1.3
	151 - 185	231	HGKHA 175	0122221	12	35	50	20	M6	21	M12	Stahl	1.6
	171 - 205	251	HGKHA 176	0122225	12	35	50	20	M6	21	M12	Stahl	1.9

Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	FB-SM 175	0120951	12	120	50	175	60	50	60	24	21	M12	Stahl	6.4
	FB-SA 175	0120901	12	120	40	165	58	48	59.5	24	21	M12	Aluminium	2.2



Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-ST 120	0112160	12	35	60	420	Stahl	6.7
	SBM-ST 121	0112163	12	40	80	420	Stahl	10.2
	SBM-STA 120	0112161	12	35	60	420	Aluminium	2.4





Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB-FBL 237	0120209	12	35	60	95	4	14	21	M12	Stahl	3.7
	SWB-FB 235	0120204	12	30	55.5	84		18	21	M12	Stahl	2.6
	SWB-FB 237	0120201	12	35	60	90		14	21	M12	Stahl	3.7
	FB-AL 175	0120551	12	30	60	84		18	21	M12	Aluminium	1.05

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	D [mm]	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	TS 12	0148107	12	23.2	9	M12		100
	TM 12	0148117		19		M12	17.8	100

