






Anzahl der Module Quantity of moduls	mind. Schlauch-Nennweite minimum hose diameter
1	4 mm
2, 3, 4	6 mm
ab 5	8 mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mH			Tolerierung ISO 8015		Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1		
Grenzabmasse fuer Laengennasae DIN ISO 2768 0.5 -6 30 120 400 1000 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2			T1 mittel Oberflaechen DIN EN ISO 1302 				
Verantwortliche Abteilung Entw. Stationaer		Technische Referenz Waescher, T.	Vertraulich - Alle Rechte vorbehalten gem. DIN ISO 16016. Weitergabe und Verwertung des Inhalts ohne schriftliche Zustimmung verboten.		Werkstoff -		Masssta 1:1
Erstellt von Waescher, T.		Erstellt am 23.02.2018	Titel, zusätzlicher Titel Einbauzeichnung Teileinbau NSE3 138-V1		Dokumentenart 50 Einbauzeichnung		Dok.-Status Freigegeben GZ
Geprueft von -		Geprueft am -	-		Kunde Ersetzt durch		Kunden-Nr. -
Freigegeben von -		Freigegeben am -	-		Masse/kg.ca. Oberfl./dm2 ca		Aehnlich zu -
			Mat.-Nr. 1313723		Ersatz fuer -		Blatt 1/1
Zg.-Nr. 4 53216 00 2 50			version revision 1.0		Ausgabedatum 14.08.2020		Blattgr. DIN A2
							Spr. DE