



SCHUNK Spannbacken für ROTA-M flex 2+2 260

Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter



Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB 210/4	1457276	17	40	49	84.2	12	28.7	19	19	M12	Stahl	1.5


Krallenbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SZAU 200/4	1457355	17	40	52	25	M6	35	Stahl	1.1

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB 200/4	1455397	17	40	60	90	25	22	M12	Stahl	5.6
	SWB-AL 200/4	1457304	17	40	60	90	25	22	M12	Aluminium	2

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NKS 2	0143106	17	20.5	7.5		M12	M12 x 25	70
	NKA 2	0145104	17	20.5	7.5	22	M12	M12 x 25	70



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750