



SCHUNK Spannbacken für 3QLK 110-26

Backenrohlinge

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Min. Abstand a (Backen- spitze bis erste Bohrung) [mm]	Min. Abstand b (Erste bis zweite Bohrung) [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBMJ 50	0132149	10	22	47	55	8	14	M8	Stahl	0.4

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	KM-WB 45	0132102	10	25	32	55	4	13	14	M8	Stahl	0.8
	KM-WB 46	0132103	10	22	47	55	4	13	14	M8	Stahl	1
	KM-WB 54	0132111	10	25	32	57	4	10	18	M8	Stahl	0.8
	KM-WB 55	0132136	10	22	47	55	4	10	18	M8	Stahl	1
	KM-WB 56	0132137	10	22	47	55	4	10	19	M8	Stahl	1



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750