



Consegna in 3 settimane max.


vendite.serraggio@it.schunk.com

Valida fino al 31.12.2021

taglia autocentrante fino a [mm]	profondità di serraggio fino a [mm]	altezza totale fino a [mm]	Prezzo per set (3 pezzi) con volume d'ordine:		
			da '3 set 9 pezzi	da '2 set 6 pezzi	da '1 set 3 pezzi
			-20%	-15%	0%
fino a Ø 390	50	75	700	800	1000
	75	120			
da Ø 400	50	75	770	880	1100
	75	120	840	960	1200

Configurazione desiderata inserire i dati del mandrino, del campo di serraggio desiderato, della profondità di serraggio o dell'altezza totale:		
Costruttore dell'autocentrante	Tipo di autocentrante	Taglia dell'autocentrante
Schunk	Rota NCD	255

Morsetto mordente standard	Ø di serraggio desiderato o campo di serraggio	profondità di serraggio	altezza totale
SZA 25-40	280	35	



- * Profilo dentatura non modificabile rispetto al morsetto standard.
- * Per modifiche relative alla profondità di serraggio > 50%, i fori filettati per viti di serraggio non saranno realizzati.
- * Il diametro massimo di bloccaggio non potrà superare il 25% in più della taglia dell'autocentrante espressa in mm.

Richiesta		Ordine		Informazioni disegno	
-----------	--	--------	--	----------------------	--

Numero Cliente	
Ragione Sociale	
Contatto	

Volume d'ordine in set	
Prezzo per set	

Firma	
-------	--